



HEADMOUSE EXTREME USB


(SOURIS CONTRÔLÉE PAR LES MOUVEMENTS DE LA TÊTE)



HeadMouse Extreme USB



Emplacement du HeadMouse Extreme sur moniteur



Fixation sur portable (profil)

INTRODUCTION

Disponible depuis quelques mois, le nouvel HeadMouse d'Origin Instruments (USA) est une petite merveille de technologie. Avec son nouveau look et sa miniaturisation, HeadMouse Extreme ressemble à une web cam., et s'intègre plus discrètement sur ordinateur portable, poste fixe et même sur certaines nouvelles aides à la communication.

Excepté le positionnement de la personne, HeadMouse Extreme ne nécessite aucun réglage et fonctionne instantanément sur Mac et PC après connexion sur port USB (plus d'alimentation secteur séparée).

Référence	HeadMouse Extreme		
Fabricant	Origin Instruments USA	www.orin.com	
Distributeurs	• Cimis	☎ 04 72 69 70 80	www.cimis.fr
	• Suppléance	☎ 01 39 44 96 00	www.suppléance.fr
	• Techcess	☎ 00 49 4561 714 090	
	• SKIL	☎ 00 32 9 236 3945	www.skil-nv.com
Prix	± 960 €		

DESCRIPTION

- **Rappel** : HeadMouse Extreme utilise une technologie infrarouge pour déplacer le curseur de la souris ; le boîtier émetteur placé sur le moniteur envoie un signal optique, réfléchi par une gommette collée sur le front de l'utilisateur, dont les mouvements se traduisent en déplacement du curseur.

- **Dimensions** : longueur 94 mm ; largeur 56 mm, épaisseur 13 mm

- **Poids** : 96 grs.

La face avant présente une petite fenêtre correspondant à l'émetteur et une lentille centrale réceptionnant le signal réfléchi par la gommette.

Une diode led rouge informe que l'appareil est correctement connecté et alimenté sur port USB ; une diode led verte indique la réception du signal.

La face inférieure comporte le connecteur destiné au cordon USB et un connecteur jack stéréo 3,5 pour le branchement de contacteurs externes. La face arrière comporte quatre micro switch pour la configuration de l'appareil.

- **Fixation** : HeadMouse Extreme est destiné à être placé en haut et au centre de l'écran. Sur poste fixe, équipé d'un moniteur séparé, le faible poids de HeadMouse autorise une simple fixation par velcro auto-collant (pastilles fournies).

Un kit de fixation modulable est fourni pour l'installation sur ordinateurs portables.

Un accessoire spécifique est disponible en option, pour une installation sur téléthèses de communication.