



Utilisation



Viso-lux avec lentille addit.



Viso-lux avec éclairage LED

viso-lux

Utilisation:

- Possibilité d'écrire sous la loupe
- Petits travaux manuels possibles sous la loupe

Caractéristiques:

- Travail agréable et distance de lecture confortable
- Visée oblique réglable en continu
- Grand champ visuel
- Lentille additionnelle retirable pour un champ visuel encore plus grand
- Utilisable avec article 2606

Caractéristiques techniques:

- Lentilles asphériques PXM® légères
- Lentilles avec couche dure cera-tec® des deux côtés
- Dimensions des lentilles 100 x 75 mm

Article 208711

- Grossissement de base 11,0 dpt / 3,8 x
- Grossissement sans lentille additionnelle 7,0 dpt / 2,8 x
(grossissement avec article 2606 5,6 x)
- Éclairage: DEL top-lite à 6 DEL pour une illumination fortement contrastée
- Fonctionnement secteur 230 V, 50 Hz.
- Longueur de câble env. 2 m
- Poids 10 g

Article 263611

- Identique à 208711, mais sans éclairage
- L'éclairage à DEL top-lite peut être monté ultérieurement sans problème