

CIELO 2 Active™. Positionnement prix attractif pour une aide auditive performante, discrète et confortable. Toujours prête à vous accompagner dans vos activités.



Concept Active™

Grâce à la technologie AquaProtect™, CIELO 2 Active™ résiste à l'humidité, à la transpiration et au cérumen.

Les boîtiers Active™ sont traités nanoProtect™, traitement de surface hydrophobe exclusif pour résister à la transpiration et à l'humidité.

Le pare-cérumen C-Guard™, membrane étanche intégrée dans le dôme Active™, empêche le cérumen et l'humidité de pénétrer dans l'écouteur.

Enfin, un protège micros clipsable avec membrane type GoreTex™ protège les microphones de l'humidité, repousse l'eau, les poussières et autres microparticules.

L'écouteur déporté dans le conduit auditif permet une écoute confortable et délivre une qualité sonore naturelle.

L'écouteur coudé de CIELO 2 Active™ est relié à l'aide auditive par une connexion baïonnette simple et efficace. La connexion écouteur à 3 points permet une évolutivité de la puissance dans le temps.

Les dômes Active™, souples pour plus de confort et conçus pour éviter tout effet d'occlusion, existent en plusieurs tailles pour épouser toutes les formes de conduit auditif.

Sans pile, rechargeable

Grâce au chargeur* Active™, les aides auditives ont plus d'une journée d'autonomie après seulement quelques heures de charge.



Écologique et économique!

Le chargeur Active™ est pratique, sécurisé et simple à utiliser. Il éteint automatiquement les aides auditives avant de commencer la charge.

Le chargeur signale d'éventuelles erreurs (polarités



inversées, piles utilisées non rechargeables).
Au bout de seulement 5 heures de charge, les aides
auditives sont prêtes à fonctionner pendant plus d'une
journée.
CIELO 2 Active™ peut également fonctionner avec
des piles 13 zinc air standard.